

Arova Aqua-Toner F

9006


Koncentrati barvil na vodni osnovi za **industrijsko in komercialno uporabo**

OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka: 89154 ff

Splošno Koncentrati barvil na vodni osnovi za niansiranje sistemov za luženje Arova na vodni osnovi.


Področja uporabe



Niansiranje sistemov za luženje Arova na vodni osnovi v skladu z delovno smernico **ARL 113 - Navodila za niansiranje sistemov za luženje Arova.**

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred uporabo dobro pretresite.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Zaradi visoke koncentracije priporočamo, da niansiranje lužil z barvili Arova Aqua izvajajo le izkušeni uporabniki.
- Uporabljati samo v kombinaciji z osnovnimi materiali, priporočenimi s strani družbe ADLER.
- Izdelka ne uporabljajte kot lužilo!
- Upoštevajte našo delovno smernico **ARL 113 - Niansiranje sistemov za luženje Arova.**
- Količina dodajanja na lužilo:
Skupna količina barvila Arova Aqua: največ 20 masnih deležev, odvisno od izbranega sistema luženja.
- Dobro umešati!
- Lužila, niansirana z barvili Arova Aqua na vodni osnovi, je mogoče obdelati, kot je navedeno v ustreznem tehničnem listu.
- Pred začetkom luženja je treba na originalnem lesu vedno izvesti preizkusno luženje in tako obdelano površino naknadno prelakirati z lakom, predvidenim za uporabo, za ocenitev končnega barvnega odtenka.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat. Odstopanja privedejo do motenj filma in oprijema.

Čiščenje delovnih naprav

Takoj po uporabi očistite z vodo.

**NAVODILA ZA NAROČANJE****Velikosti pakiranja**

5 l, 1 l (odvisno od barvnega odtenka)

Barvni odtenki/stopnje sijaja**Standardna(-e) barva(-e):**

Braun (89154)
 Braun (89160)
 Schwarz (89720)
 Gelb (89724)
 Rot (89726)
 Gelb (89730)
 Orange (89732)
 Rot (89733)
 Braun (89734)
 Schwarz (89735)
 Blau (89736)

Ta tehnični list velja za vse barvne odtenke Arova Aqua-Toner F (9006) in številko barvnega odtenka.

DODATNA NAVODILA**Rok trajanja/skladiščenje**

Najmanj 1 leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Varnostni podatki

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Na splošno je treba preprečiti vdihavanje aerosolov laka pri nanosu z brizganjem. To lahko zagotovite s strokovno uporabo zaščitne dihalne maske (kombinirani filter A2/P2).