

Arova Aqua-Toner P

9004

Concentrés de pigments à base aqueuse à **usage industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT


Numéro(s) de produit

89103 ff

Généralités

Concentrés de pigments colorés à base aqueuse pour teinter les systèmes de teintures Arova à base aqueuse.


Domaines d'utilisation



Teinture des systèmes de teintures Arova à base aqueuse selon nos **ARL 113 – Instructions de mise en teinte pour les systèmes de teintures Arova.**

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- En raison des grandes concentrations, le nuancage des teintures avec les concentrés de couleur de teinture Aqua n'est recommandé qu'aux utilisateurs expérimentés.
- Utiliser seulement en combinaison avec les teintures conseillées de la maison ADLER.
- Ne pas utiliser le produit comme teinture !
- Veuillez respecter nos **ARL 113 – Instructions de mise en teinte pour les systèmes de teintures Arova.**
- Quantité d'ajout à la teinture :
Quantité totale de concentré de couleur de teinture Arova Aqua : max. 20 % en poids selon le système de teinture choisi.
- Bien mélanger !
- Les teintures nuancées avec les concentrés de couleur de teinture Aqua peuvent être appliquées comme indiqué dans la fiche technique correspondante.
- Avant d'entamer les travaux de teinte, toujours effectuer une teinture d'essai sur le bois original et la recouvrir avec le vernis prévu afin de pouvoir évaluer la teinte finale.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau immédiatement après usage.

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

5 kg, 1 kg (selon la teinte)

Teintes / Degrés de brillance**Teinte(s) standard :**

Wei (89103)
Gelb (89104)
Rot (89107)
Schwarz (89108)
Blau (89110)
Wei (89156)

Cette fiche technique est valable pour toutes les teintes de Arova Aqua-Toner P (9004) et numéros de teinte.

AUTRES REMARQUES**Dlai de conservation/stockage**

Au moins 1 anne(s) dans son rcipient d'origine ferm.



Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (suprieures à 30 °C).

Donnes techniques de scurit

Le produit est uniquement appropri pour l'application industrielle et professionnelle.

En rgle gnrale, l'inhalation d'arosols de vernis en cas d'application par pulvrisation doit tre vite. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combin A2/P2).

Vous trouverez des informations plus dtailles sur la scurit pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des dchets dans la fiche de donnes de scurit correspondante. La version actuelle peut tre consulte sur le site internet www.adler-lacke.com.